



KR95P

Zacisk szeregowy 25-95mm²

Właściwości techniczne

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	232 A
-----------------	-------

Wymiary

Wysokość	97,60 mm
Szerokość	25 mm
Głębokość	82,80 mm

Instalacja, montaż

Sposób montażu	Szyna DIN
----------------	-----------

Rodzaj połączenia

Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego	25 - 95 mm ²
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego	2,5 - 95 mm ²

Materiały

Kolor	Szary
Materiał	Poliamid (PA)

Łączność

Typ połączenia	Zacisk śrubowy
----------------	----------------

Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACh – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak