



KR95P

### Borne de junção 25 a 95mm<sup>2</sup>

#### Características técnicas

##### Intensidade de corrente

Corrente nominal	232 A
------------------	-------

##### Dimensões

Altura	97,60 mm
Largura	25 mm
Profundidade	82,80 mm

##### Instalação / montagem

Montagem	Calha DIN
----------	-----------

##### Ligações

Secção transversal de condutor flexível	25 - 95 mm <sup>2</sup>
Secção transversal de condutor rígido	2,5 - 95 mm <sup>2</sup>

##### Materiais

Cor	Cinzento
Material	Poliamida (PA)

##### Conectividade

Tipo de ligações	Terminal de parafuso
------------------	----------------------

##### Sustentabilidade

REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHS	Sim