



155709

### Bilanciere avvitabile wg UP IP44 bianco polare lucido

#### Caratteristiche tecniche

##### Architettura

Elemento di controllo/comando	Levetta singola
-------------------------------	-----------------

##### Materiali

Colore	Bianco polare
Codice RAL	9010
finitura superficiale	Lucido
Materiale	Materiale termoplastico
Trattamento	Non trattato

##### Serie

Altezza	63,70 mm
Larghezza	64,30 mm
Profondità	15 mm

##### Connettività

Tipo di montaggio/installazione	Fissaggio a vite
---------------------------------	------------------

##### Equipaggiamento

Finestra di monitoraggio uscita/luce	Sì
--------------------------------------	----

##### Acessori

Con campo per l'etichetta	No
---------------------------	----

##### Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP44
Resistenza agli urti IK	IK02

##### Testo

Stampa	Senza stampa
Tipo di montaggio	Per fissaggio a vite
Illuminazione	Per illuminazione e commutazione di controllo
Custodia	Con tappo di copertura per il montaggio a vite
Interruttore/pulsante a bilanciere	Per pulsanti a bilanciere Per interruttore di commutazione/invertitore