




20262089

Therm. met wisselcontact, berker R.1/R.3 wit

Technische karakteristieken

Architectuur

Bedieningselement Draaiknop

Elektrische Stroom

Nominale stroom 5 A

Max. schakelstroom 10 A

Spanning

Nominale spanning 230-230 V

Stroomvoorziening

Voedingsspanning 230 VAC

Frequentie

Frequentie 50 - 60 Hz

Instellingen

Instelling comfort temperatuur 5 - 30 °C

Materiaal

Kleur Polarwit

RAL-kleur 9010

Afwerking oppervlakte Glanzend

Materiaal Metaal
Kunststof

Oppervlaktebehandeling Onbehandeld

Afmetingen

Hoogte 71 mm

Breedte 71 mm

Diepte 51 mm

Scherf

Met display Nee

Uitrusting

Schakeltemperatuurverschil 0,50 K

Type thermostaat Kamerthermostaat

Type sensor Bimetaal

Met verwarming Ja

Veiligheid

Beschermingsgraad IP IP20

Aansluiting

Soort contact 1x wissel

Compatibiliteit

Type HVAC-regeling Verwarming
Koeling

Gebruiksvoorwaarden

Energiezuinigheidsklasse I (1%)

Teksten

Montagewijze Zonder spreidklemmen

Aansluitwijze Met schroefklemmen

Met thermische terugkoppeling Met thermische terugkoppeling

afdruk Met opdruk

Duurzaamheid

REACH conform	Ja
RoHS conform	Ja