



WNE123B

### Prise triple Cubyko horizontale 2P+T encastré Blanc IP55

#### Caractéristiques techniques

##### Courant électrique

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Courant assigné nominal | 16 A |
|-------------------------|------|

##### Conditions d'utilisation

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Température de service | -15 - 30 °C |
|------------------------|-------------|

##### Fréquence

|           |            |
|-----------|------------|
| Fréquence | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

##### Matière

|          |                    |
|----------|--------------------|
| Couleur  | Blanc pur          |
| Code RAL | 9010               |
| Finition | Mat<br>Satiné      |
| Matériau | Polypropylène (PP) |

##### Dimensions

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| Hauteur                              | 45 mm    |
| Largeur                              | 135 mm   |
| Profondeur                           | 42,50 mm |
| Profondeur des boîtes d'encastrement | 40 mm    |

##### Installation, montage

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Montage sur                   | Encastré   |
| Position de montage/connexion | Horizontal |

##### Connectivité

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Type de raccordement | Fiche            |
| Type de montage      | Fixation par vis |

##### Équipement

|                                                    |                    |
|----------------------------------------------------|--------------------|
| Type de connecteur/prise de courant                | Norme française NF |
| Insert central rotatif                             | Non                |
| Avec couvercle à charnière                         | Oui                |
| Avec broche ronde de protection de mise à la terre | Oui                |
| Avec lampe de signalisation                        | Non                |

##### Couvercle, porte

|                   |                                                                                 |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Type de couvercle | Couvercle articulé à fermeture automatique, peut être arrêté en position finale |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|

##### Capacité

|                   |   |
|-------------------|---|
| Nombre de modules | 6 |
|-------------------|---|

##### Sécurité

|                                        |      |
|----------------------------------------|------|
| Avec protection renforcée des contacts | Non  |
| Résistance aux chocs IK                | IK07 |
| Classe de protection (IP)              | IP55 |

##### Fonctions

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Avec éclairage d'orientation | Non |
|------------------------------|-----|

##### Identification

|                  |     |
|------------------|-----|
| Avec inscription | Non |
|------------------|-----|

##### Textes

|            |                                      |
|------------|--------------------------------------|
| Housse     | Pour obturation de prises de courant |
| Protection | Sans protection                      |

**Adapté à**

Hager cubyko

---