



HW2E425DB

Luftbrytare (ACB) HW2 66kA 2500A 4P utdragbar, för sentinel TU

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Märkström	2500 A
Yttersta märkkortslutningbrytförmåga Icu under 400 V AC IEC 60947-2	66 kA
Driftbrytförmåga Ics under 230 V AC enligt IEC 60947-2	66 kA
Driftbrytförmåga Ics under 400 V AC enligt IEC 60947-2	66 kA

Uthållighet

Mekanisk livsl. (elektriska omkopplingar)	8000
Mekanisk livslängd (omkopplingar)	25000

Spänning

Nominell isolationsspänning Ui	1000 V
Nominell impulsskyddsspänning Uimp	12000 V
Matarspänning	AC

Resistans

Inre resistans	16 $\mu\Omega$
----------------	----------------

Arkitektur

Antal poler	4
Antal avsäkrade poler	4
Enhetens konstruktionstyp	Utdragbar
Antal poler	4P4D N:0/50/100/200%

Utlösning

Reaktionstid vid slutning	50 ms
---------------------------	-------

Ström

Total effektförlust vid nominell märkström	359,40 W
--	----------

Hållbarhet

REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja