



16261404

**Wip met tekstv. berker S.1/B.3/B.7, alulook**

**Technische karakteristieken**

**Architectuur**

Bedieningselement	Enkele toets
-------------------	--------------

**Materiaal**

Kleur	Aluminium
RAL-kleur	9006
Afwerking oppervlakte	Mat
Materiaal	Thermoplast
Oppervlaktebehandeling	Onbehandeld Gelakt

**Afmetingen**

Hoogte	54,90 mm
Breedte	55,70 mm
Diepte	22 mm

**Connectiviteit**

Aansluitwijze	Klembevestiging
---------------	-----------------

**Uitrusting**

Controlevenster/licht uitgang	Nee
-------------------------------	-----

**Toebehoren**

Heeft tekstveld	Ja
-----------------	----

**Veiligheid**

Beschermingsgraad IP	IP20
Slagvastheid IK	IK05

**Teksten**

afdruk	Zonder opdruk
Montagewijze	Klembevestiging
Etikettering	Met tekstveld
Drukknop	Ook voor KNX-toepassingen: drukknop enkelvoudig en serie-drukknop enkelvoudig
schakelaar/-impulsdrukknop	Voor drukknoppen Voor wissel-/kruisschakelaar

**Geschikt voor**

Serie berker S.x	
------------------	--

**Duurzaamheid**

REACH conform	Ja
RoHS conform	Ja