



16261404

Bilanciere con etichetta Berker B.7 alu opaco, verniciato

Caratteristiche tecniche

Architettura

Elemento di controllo/comando	Levetta singola
-------------------------------	-----------------

Materiali

Colore	Alluminio
Codice RAL	9006
finitura superficiale	Opaco
Materiale	Materiale termoplastico
Trattamento	Non trattato Verniciato

Serie

Altezza	54,90 mm
Larghezza	55,70 mm
Profondità	22 mm

Connettività

Tipo di montaggio/installazione	Fissaggio a morsetto
---------------------------------	----------------------

Equipaggiamento

Finestra di monitoraggio uscita/luce	No
--------------------------------------	----

Acessori

Con campo per l'etichetta	Si
---------------------------	----

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
Resistenza agli urti IK	IK05

Testo

Stampa	Senza stampa
Tipo di montaggio	Fissaggio con morsetto
Etichettatura	Con campo di scrittura
Pulsante	Anche per applicazioni KNX: pulsante singolo e pulsante di gruppo singolo
Interruttore/pulsante a bilanciere	Per pulsanti a bilanciere Per interruttore di commutazione/invertitore

Adatto per

BERKER S.x/B.x

Sostenibilità

Conformità REACh - SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si