



16261404

**S.1/B.x - tecla p-etiq, alum mate**

**Características técnicas**

**Arquitetura**

Tipo de órgão de comando Tecla simples

**Materiais**

Cor	Alumínio
Código RAL	9006
Acabamento	Mate
Material	Termoplástico
Tratamento	Sem tratamento Envernizado

**Dimensões**

Altura	54,90 mm
Largura	55,70 mm
Profundidade	22 mm

**Conetividade**

Tipo de montagem Montagem de braçadeira

**Equipamento**

Janela de controlo/saída de luz Não

**Acessórios**

Tem campo de etiquetagem Sim

**Segurança**

Índice de proteção IP	IP20
Resistência ao impactos IK	IK05

**Texto**

Impressão	Sem gravação
Modo de instalação	Fixação com grampos
Etiqueta	Com porta-etiqueta
Botão de pressão	Também para aplicações KNX: botão de pressão de 1 canal e botão de grupo de 1 canal
Comutador basculante/botão de pressão	Para botões de pressão basculantes Para comutador/interruptor intermédio

**Adequado para**

S.x/B.x

**Sustentabilidade**

REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHs	Sim