



16261404

Tipka, sa poljem za natpis, B.7, aluminij mat

Tehničke karakteristike

Arhitektura

Kontrolni/radni element Tipka

Materijali

Boja Aluminij  
RAL kod 9006  
Obrada površine Mat  
Materijal Termoplastika  
Obrada Neobrađeno  
Lakirano

Dimenzije

Visina 54,90 mm  
Širina 55,70 mm  
Dubina 22 mm

Povezivost

Vrsta montaže Montaža stezaljkama

Oprema

Prozor za nadzor/izlaz za svjetlo Ne

Pribor

Ima polje za označavanje Da

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa IP20  
Otpornost na udarce IK IK05

Tekst

Otisak Bez otiska/natpisa  
Način instalacije Pričvršćivanje stezaljkom  
Označavanje Sa poljem za označavanje  
Taster Također za KNX aplikacije: taster, 1-struki i grupni taster, 1-struki  
Tipka prekidača/tipka tastera Za tastere  
Za izmjenični/križni prekidač

Pogodno za

S.x/B.x

Održivost

REACH-bez SVHC Da  
Usklađeno sa RoHS Da