



VS108TD

### Щит з/у з прозорими дверцятами, 8 мод. (1x8), GOLF

#### Технічні характеристики

##### Напруга

Номінальна напруга	400 - 400 V
--------------------	-------------

##### Установлення, монтаж

Підходить для зовнішнього використання	Ні
Монтаж на	Поверхневий монтаж

##### Електричний струм

Номінальний струм	63 A
-------------------	------

##### Обладнання

Кількість рейок	1
Кількість рядів щита	1
Кількість секцій по ширині	1
Із замком	Ні
Має нейтральну клемну колодку	Так

##### Ємність

Кількість модулів	8
-------------------	---

##### Функції

З вводами для трубопроводів	Так
-----------------------------	-----

##### Розміри

Висота	184 mm
Ширина	210 mm
Глибина	99 mm

##### Кришка, дверцята

Кількість дверей шафи	1
Кількість замків	0

##### Розміри

Кількість модулів за шириною	8
------------------------------	---

##### Кришка, дверцята

Дверцята/кришка прозорі	Так
-------------------------	-----

##### Матеріали

Матеріал	Пластик
Код RAL	9010
Colour	Чистий білий

##### Обладнання

Має клемну колодку для заземлення	Так
Має монтажну пластину	Ні

##### Матеріали

Стійкість до ультрафіолету	Ні
----------------------------	----

##### Безпека

Клас захисту	Клас ізоляції II
Ударостійкість IK	IK07
Тип блокування	Замикається на замок Без замка
Випробування розжареним дротом	650 °C

##### Sustainability

REACH-SVHC free	Так
Відповідність RoHS	Так