



LF6009009016



**Matarkanal LF 60x90mm, PVC, Vit**

**Tekniska egenskaper**

**Dimensioner**

Höjd	60 mm
Bredd	90 mm
Längd	2000 mm
Inre area	4360 - 4360 mm <sup>2</sup>

**Kapacitet**

Max. Antal kablar (Ø11mm, 50 % fyllnad, utan apparater)	18
---	----

**Material**

Material	Polyvinylklorid (PVC)
Behandling	Obehandlad
RAL-kod	9016
Färg	Trafikvit

**Säkerhet**

Slagtålighet IK	IK07
Kapslingsklass (IP)	IP30

**Standarder**

Lämplig för funktionell integritet enligt DIN4102-12	Nej
--	-----

**Användningsförhållanden**

Driftstemperatur	-5 - 60 °C
------------------	------------

**Anslutning**

Skarv	Förutrustad med kopplingar
-------	----------------------------

**Utrustning**

Antal partitioner	0
Antal fack	1 - 2
Antal anslutbara mellanväggar	1
Kabelhållare medföljer	Ja
Med skyddsfilm	Nej

**Hållbarhet**

REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja

**Illustrationer | teckningar**

