




16222045

Touche avec inscription « 0 », R.1/R.3, noir brillant

Caractéristiques techniques

Architecture

Type d'organe de commande Touche simple

Matières

Couleur Noir

Code RAL 9005

Finition de la surface Brillant

Matière Thermoplastique

Traitement Non traité

Dimensions

Hauteur 57,80 mm

Largeur 57,80 mm

Profondeur 20 mm

Connectivité

Type de montage Fixation par serrage

Équipement

Fenêtre de contrôle/sortie de lumière No

Accessoires

Étiquetés, avec champ d'étiquetage No

Sécurité

Indice de protection IP IP44

Résistance aux chocs IK IK05

Utilisable dans une classe de protection IP plus élevée IP44 en combinaison avec le kit d'étanchéité

Textes

Impression Avec inscription "0"

Mode d'installation Fixation de borne

Interrupteurs / Poussoirs à bascule Pour bouton-poussoir multipôles

Adapté à

Berker R.x

Durabilité

Sans halogène Oui

Conformité REACH Oui

Conforme à la directive RoHS Oui