




16222045

## Β. ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ R.1/R.3 ΜΑΥΡΟ

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

#### Αρχιτεκτονική

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Στοιχείο ελέγχου/λειτουργίας | Μονό πλήκτρο |
|------------------------------|--------------|

#### Υλικά

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Χρώμα                | Μαύρο         |
| Κωδικός RAL          | 9005          |
| Φινίρισμα επιφάνειας | Γυαλιστερό    |
| Υλικό                | Θερμοπλαστικό |
| Μεταχείριση          | Ακατέργαστο   |

#### Διαστάσεις

|        |          |
|--------|----------|
| Ύψος   | 57,80 mm |
| Πλάτος | 57,80 mm |
| Βάθος  | 20 mm    |

#### Συνδεσιμότητα

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| Τρόπος στήριξης | Τοποθέτηση σφιγκτήρα |
|-----------------|----------------------|

#### Εξοπλισμός

|                  |     |
|------------------|-----|
| Πλακίδια φωτεινά | Όχι |
|------------------|-----|

#### Παρελκόμενα

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Πλακίδια με θέση επιγραφής | Όχι |
|----------------------------|-----|

#### Ασφάλεια

|                                 |                                         |
|---------------------------------|-----------------------------------------|
| Κατηγορία προστασίας (IP)       | IP44                                    |
| Αντοχή σε κρούση IK             | IK05                                    |
| Χρήση σε υψηλότερη κατηγορία IP | IP44 σε συνδυασμό με σετ στεγανοποίησης |

#### Κείμενο

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Σήμανση             | Με αποτύπωμα "O"           |
| Τρόπος εγκατάστασης | Τοποθέτηση σφιγκτήρα       |
| Μπουτόν/Πλήκτρο     | Για πολυπολικούς διακόπτες |

#### Κατάλληλο για

|            |  |
|------------|--|
| Berker R.x |  |
|------------|--|

#### Βιωσιμότητα

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) | Ναι |
| Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC    | Ναι |
| Συμμόρφωση RoHS                  | Ναι |