



LFF2003559011

**Angle plat pour goulotte LF 20x33mm noir graphit**

**Caractéristiques techniques**

**Dimensions**

Hauteur	20 mm
Largeur	35 mm

**Accessoires**

Type d'accessoires	Moulé
--------------------	-------

**Réglages**

Plage angulaire	90 - 90
-----------------	---------

**Matière**

Matière	PC-ABS
Traitement de surface	Non traité
Couleur	Noir graphite
Code RAL	9011

**Sécurité**

Résistance aux chocs IK	IK07
-------------------------	------

**Normes**

Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12	Non
--	-----

**Conditions d'utilisation**

Température de service	-5 - 60 °C
------------------------	------------

**Equipement**

Avec film de protection	Non
-------------------------	-----

**Convient pour**

LF 20x35	
----------	--

**Durabilité**

Sans halogène	Oui
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui