



LFF2003559011

LF, vlakke hoek voor goot 20x35 mm, halogeenvrij, grafietzwart

Technische eigenschappen

Afmetingen

| | |
|---------|-------|
| Hoogte | 20 mm |
| Breedte | 35 mm |

Toebehoren

| | |
|------------|-----------------|
| Toebehoren | Dekselonderdeel |
|------------|-----------------|

Instellingen

| | |
|------------|---------|
| Hoekbereik | 90 - 90 |
|------------|---------|

Materiaal

| | |
|-------------------------|--------------|
| Materiaal | PC-ABS |
| Oppervlakte behandeling | Onbehandeld |
| Kleur | Grafietzwart |
| RAL-code | 9011 |

Veiligheid

| | |
|-----------------|------|
| Slagvastheid IK | IK07 |
|-----------------|------|

Normen

| | |
|--|-----|
| Geschikt voor functiebehoud volgens DIN4102-12 | Nee |
|--|-----|

Gebruiksvoorwaarden

| | |
|---------------------|------------|
| Bedrijfstemperatuur | -5 - 60 °C |
|---------------------|------------|

Samenstelling

| | |
|-------------------|-----|
| Met beschermfolie | Nee |
|-------------------|-----|

Geschikt voor

| | |
|----------|--|
| LF 20x35 | |
|----------|--|

Duurzaamheid

| | |
|-----------------|----|
| Halogeenvrij | Ja |
| REACH-SVHC vrij | Ja |
| RoHS conform | Ja |