



FP33SN2

Univ. IP44 a.500 l.800 p.205

### Características técnicas

#### Dimensões

Altura	500 mm
Largura	800 mm
Profundidade	205 mm
Espessura da parede lateral	1 mm

#### Índice de proteção

Índice de proteção IP	IP44
Classe de proteção	Classe de isolamento II
Recebe fechadura	Sem bloqueio
Resistência ao impactos IK	IK09

#### Equipamento

Número de secções	3
Número de aberturas da placa de flange	6

#### Instalação / montagem

Montagem	Montagem na parede
Adequado para utilização no exterior	Não

#### Materiais

Cor	Branco puro
Código RAL	9010
Tratamento	Revestido a pó
Material	Aço

#### Equipamento

Número de filas	3
-----------------	---

#### Tampa, porta

Número de portas de armário	2
Número de bloqueios	1
A porta/tampa é transparente	Não

#### Intensidade de corrente

Corrente nominal	250 A
------------------	-------

#### Sustentabilidade

Conformidade RoHs	Sim
-------------------	-----