




503808



Serie-imp.dr. 2 wisselcontacten, gescheiden ingang

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Schakelstroom	10 A
Impulsstroom	10 A

Spanning

Nominale spanning	250 V
-------------------	-------

Uitvoering

Bedieningselement	Dubbel wip
-------------------	------------

Materiaal

Materiaal	Metaal Kunststof
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld
Transparant	Nee

Afmetingen

Hoogte	71 mm
Breedte	71 mm
Diepte	41,60 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen	35 mm

Installatie, montage

Gemonteerd op	Inbouwmontage
---------------	---------------

Bediening en signalering

Aantal toetsen	2
Type drukknop	Serie drukknop
Met terugmeldcontact	Nee

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Schroefaansluiting
---------------	--------------------

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
Slagvastheid IK	IK07

Toebehoren

Heeft tekstveld	Nee
-----------------	-----

Teksten

Opdruk	Zonder opdruk
Montagewijze	Met spreidklemmen
Verlichting	Voor verlichting
Schakelmodus	2 x wissel, toepasbaar als maak- of verbreekcontact met gescheiden ingangsklemmen
Aansluitwijze	Met schroefklemmen

Geschikt voor

A.1 / A.8 / K.x / Q.x / R.x / S.x/B.x

Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----