




503808

## Taster, serijski, sa 2 izmjenična kontakta i odvojenim ulaznim klemama

### Tehničke karakteristike

#### Električna struja

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| Struja uklapanja/isklapanja | 10 A |
| Trenutačna kontaktna struja | 10 A |

#### Napon

|               |       |
|---------------|-------|
| Nazivni napon | 250 V |
|---------------|-------|

#### Arhitektura

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Kontrolni/radni element | Dupla tipka |
|-------------------------|-------------|

#### Materijali

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Materijal     | Metal<br>Plastika |
| Obrada        | Neobrađeno        |
| Transparentno | Ne                |

#### Dimenzije

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| Visina                            | 71 mm    |
| Širina                            | 71 mm    |
| Dubina                            | 41,60 mm |
| Montažna dubina ugradbenih kutija | 35 mm    |

#### Instalacija, montaža

|               |            |
|---------------|------------|
| Montiranje na | PŽ montaža |
|---------------|------------|

#### Kontrole i indikatori

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Broj tipki                       | 2               |
| Vrsta tastera                    | Serijski taster |
| Sa povratnim signalnim kontaktom | Ne              |

#### Povezivost

|            |                   |
|------------|-------------------|
| Vrsta veze | Vijčana stezaljka |
|------------|-------------------|

#### Sigurnost

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Ingress Protection (IP) klasa | IP20 |
| Otpornost na udarce IK        | IK07 |

#### Tekst

|                      |                                                                                            |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Otisak               | Bez otiska/natpisa                                                                         |
| Način instalacije    | Sa kralama                                                                                 |
| Rasvjeta             | Za osvjetljenje                                                                            |
| Promjena načina rada | Dvostruki izmjenični kontakt, može se koristiti kao NC ili NO sa odvojenim ulaznim klemama |
| Vrsta veze           | Sa vijčanim stezaljkama                                                                    |

#### Pogodno za

|                                                       |
|-------------------------------------------------------|
| Berker K.x / Berker Q.x / Berker R.x / Berker S.x/B.x |
|-------------------------------------------------------|

#### Održivost

|                   |    |
|-------------------|----|
| Usklađeno sa RoHS | Da |
|-------------------|----|