




503808



Tryckknappsinsats (återfj strömst) Dubbeltrapp, 10 A, snabbanslutning, med klor

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Omkopplingsström	10 A
Monmentan kontaktström	10 A

Spänning

Märkspänning	250 V
--------------	-------

Arkitektur

Styr/manöverelement	Dubbelvippa
---------------------	-------------

Material

Material	Metall Plast
Behandling	Obehandlad
Transparent	Nej

Dimensioner

Höjd	71 mm
Bredd	71 mm
Djup	41,60 mm
Inbyggnadsdjup infällda lådor	35 mm

Installation, montering

Montering	Infälld montering
-----------	-------------------

Kontroller och indikatorer

Antal knappar	2
Antal tryckknappar	Serietryckknapp
Med kontakt för återkopplingssignal	Nej

Anslutning

Anslutningstyp	Skruvterminal
----------------	---------------

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
Slagtålighet IK	IK07

Tillbehör

Har märksfält	Nej
---------------	-----

Text

Präglad	Utan symbol
Utförande	Med klor
Belysning	För belysning
Brytare läge	Dubbeltrapp, användningsbar som NC eller NO med separata ingångar
Anslutningstyp	Med skruvanslutningar

Lämplig för

Hager Q.x / Hager R.x / Hager S.x/B.x

Hållbarhet

RoHS-överensstämmelse	Ja
-----------------------	----