



503808



Кнопка 2-клавішна перемикач 10A/250В

Технічні характеристики

Електричний струм

Комутаційний струм	10 A
Миттєвий струм	10 A

Напруга

Номінальна напруга	250 V
--------------------	-------

Архітектура

Елемент керування/функціонування	Подвійний кулісний перемикач
----------------------------------	------------------------------

Матеріали

Матеріал	Метал Пластик
Обробка	Необроблений
Прозорий	Ні

Розміри

Висота	71 mm
Ширина	71 mm
Глибина	41,60 mm
Вбудовувані коробки прихованого монтажу	35 mm

Установлення, монтаж

Монтаж на	Внутрішня установка
-----------	---------------------

Елементи керування та індикатори

Кількість кнопок	2
Тип кнопки	Послідовна кнопка
З контактом зворотного зв'язку	Ні

Підключення

Тип з'єднання	Гвинтова клемма
---------------	-----------------

Безпека

Клас захисту від проникнення (IP)	IP20
Ударостійкість IK	IK07

Аксесуари

Має поле для маркування	Ні
-------------------------	----

Тексти

Відбиток	Без надруку
Режим встановлення	З розпірними лапками
Освітлення	Для освітлення
Тип перемикання	Подвійний перемикаючий контакт, який можна використовувати як замикаючий або розмикаючий з окремими вхідними клеммами
Тип з'єднання	3 гвинтовими клеммами

Сумісний із

К.x / Q.x / R.x / S.x/B.x

Sustainability

Відповідність RoHS	Так
--------------------	-----