



936752507



Berker - Integro - botão duplo 1 entr, cinzento

Características técnicas

Corrente elétrica

Poder de corte	10 A
Corrente de contacto momentânea	10 A

Tensão

Tensão nominal	250 V
----------------	-------

Arquitetura

Tipo de órgão de comando	Botão de pressão duplo
Número de polos	2

Materiais

Cor	Cinzento
Acabamento	Brilhante
Material	Termoplástico
Tratamento	Sem tratamento
Transparente	Não

Dimensões

Altura	55,50 mm
Largura	55,50 mm
Profundidade	25 mm
Profundidade da montagem	10 mm
Profundidade de montagem das caixas de encastrar	13 mm

Controlos e indicadores

Número de teclas (gang)	2
Tipo de botão de pressão	Contacto com botão de pressão em série
Com contacto de sinal de feedback	Não

Segurança

Índice de proteção IP	IP20
-----------------------	------

Acessórios

Tem campo de etiquetagem	Não
--------------------------	-----

Texto

Impressão	Sem gravação
Terminal	Terminal de entrada comum
Tipo de ligação	Com terminais de parafuso

Adequado para

integro	
---------	--

Sustentabilidade

Conformidade RoHs	Sim
-------------------	-----