



FL602E

orion+ Drzwi wewnętrzne metalowe do obudów poliestrowych 750x1050mm

Właściwości techniczne

Wymiary

Wysokość	1050 mm
Szerokość	750 mm
Głębokość	20 mm

Pokrywa, drzwi

Drzwi/pokrywa są przezroczyste	Nie
Liczba drzwi obudowy	1
Typ drzwi	Drzwi wewnętrzne

Materiały

Kod RAL	7035
Kolor	Jasnoszary
Materiał	Metal
Obróbka	Ocynkowany

Bezpieczeństwo

Klasa ochronności	Klasa izolacji I
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP30
Typ blokowania	Podwójna blokada 3 mm