



LFF601159011

## L-vinkel LF60110 Svart

### Tekniska egenskaper

#### Dimensioner

|       |        |
|-------|--------|
| Höjd  | 60 mm  |
| Bredd | 110 mm |

#### Tillbehör

|               |         |
|---------------|---------|
| Tillbehörstyp | Kapslad |
|---------------|---------|

#### Inställningar

|               |         |
|---------------|---------|
| Vinkel område | 90 - 90 |
|---------------|---------|

#### Material

|            |             |
|------------|-------------|
| Material   | PC - ABS    |
| Behandling | Obehandlad  |
| Färg       | Grafitsvart |
| RAL-kod    | 9011        |

#### Säkerhet

|                 |      |
|-----------------|------|
| Slagtålighet IK | IK07 |
|-----------------|------|

#### Standarder

|                                                      |     |
|------------------------------------------------------|-----|
| Lämplig för funktionell integritet enligt DIN4102-12 | Nej |
|------------------------------------------------------|-----|

#### Användningsförhållanden

|                  |            |
|------------------|------------|
| Driftstemperatur | -5 - 60 °C |
|------------------|------------|

#### Utrustning

|                |     |
|----------------|-----|
| Med skyddsfilm | Nej |
|----------------|-----|