Tehnički list proizvoda
TYA604C



TYA604C

Aktor izlazni/aktor za žaluzine 4/2-struki, 16A, KNX

Tehničke karakteristike

Postavke

Podržani način konfiguracije	ETS

Povezivost

Sa bus sistemom KNX	Da
Sa bus sistemom KNX radio	Ne

Dimenzije

Visina	90 mm
Dubina	65 mm
Broj jedinica širine	4

Električna struja

Nazivna struja	16 A

Materijali

Boja	Svijetlo siva

Oprema

Radijska frekvencija dvosmjerna/bidirekcionalna	Ne
Sa mogućnošću ručnog isklopa	Da

Električna struja

Potrošnja bus struje tokom praznog hoda	3 mA

Frekvencija

Frekvencija	50 - 60 Hz

Snaga

Žarulja sa žarnom niti 230 V	2300 - 2300 W
Izlazna snaga	2300 W
Žarulja sa žarnom niti i halogena žarulja od 230 V	2300 W

Napon

Nazivni radni napon Ue	230 - 230 V
Napon napajanja sistema	30 V DC preko busa
Radni napon preko busa	21 - 32 V

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP20

Uvjeti korištenja

Radna temperatura	-5 - 45 °C

Tekst

Funkcija	Sa sigurnosnim funkcijama, npr. za vjetar, kišu, alarm Sa funkcijom pozicioniranja za položaj žaluzina i lamela Sa funkcijom sjene
Vrsta veze	Sa quickconnect ubodnim klemama

Veza

Presjek krutog provodnika	0.75 - 2.5 mm²
Presjek fleksibilnog vodiča	0.75 - 2.5 mm²

Održivost

Usklađeno sa RoHS	Da