




TYA604C



Викон.пристрій для освітлення та жалюзі KNX 4-канальний, 16A

Технічні характеристики

Налаштування

Підтримувані режими конфігурації ETS

Розміри

Висота 90 mm

Глибина 65 mm

Кількість модулів за шириною 4

Електричний струм

Номінальний струм 16 A

Споживання струму шини під час простою 3 mA

Частота

Частота 50 - 60 Hz

Потужність

Потужність лампи розжарювання 230 V 2300 - 2300 W

Вихідна потужність 2300 W

230 V лампа розжарювання та галогенна лампа 2300 W

Напруга

Номінальна робоча напруга змінного струму 230 - 230 V

Робоча напруга шини 21 - 32 V

Безпека

Клас захисту від проникнення (IP) IP20

Умови використання

Робоча температура -5 - 45 °C

Під'єднання

Поперечний переріз жорсткого провідника 0.75 - 2.5 mm²

Поперечний переріз гнучкого провідника 0.75 - 2.5 mm²

Sustainability

Відповідність RoHS Yes