



TYA604B



Módulo de 4 salidas, 10A

Características técnicas

Configuración

Modo de configuración posible

ETS

Conectividad

Con sistema de bus KNX

Sí

Con sistema de bus KNX radio

No

Dimensiones

Dimensiones

90 x 70 mm

Altura

90 mm

Anchura

70 mm

Número de unidades de ancho

4

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada

10 A

Materiales

Colour

Gris claro

Equipo

Con interruptor para interruptor manual

Sí

Radiofrecuencia bidireccional

No

Corriente eléctrica

Consumo de corriente de bus (reposo)

3 mA

Frecuencia

Frecuencia

50 - 60 Hz

Potencia

Lámpara incandescente de potencia de 230 V.

1200 - 1200 W

Potencia de salida

1200 W

Lámpara incandescente y halógena de 230 V.

1200 W

Tensión

Tensión asignada de empleo en alterna

230 - 230 V

Tensión de alimentación del sistema

30 V DC vía bus

Tensión de servicio del BUS

21 - 32 V

Seguridad

Índice de protección IP

IP20

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento

-5 - 45 °C

Conexión

Sección transversal de conductor rígido

0.75 - 2.5 mm²

Sección transversal de conductor flexible

0.75 - 2.5 mm²

Texto

Función

Con funciones de seguridad para, p. ej., viento, lluvia,

alarma

Con función de posicionamiento para el ajuste de celosía veneciana y de láminas

Con función de protección solar

Tipo de conexión

Con bornes de conexión QuickConnect

Sostenibilidad

Conforme con RoHS

Sí