




TYA604B



ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ KNX 4 ΕΝΤΟΛΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ / 2 ΡΟΛΩΝ PRO 10A

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ρυθμίσεις

Υποστηριζόμενη λειτουργία διαμόρφωσης ETS

Συνδεσιμότητα

Με σύστημα bus KNX Ναι

Με ασύρματο σύστημα KNX Όχι

Διαστάσεις

Διαστάσεις 90 x 70 mm

Ύψος 90 mm

Πλάτος 70 mm

Αριθμός μονάδων πλάτους 4

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα 10 A

Υλικά

Χρώμα Ανοιχτό γκρι

Εξοπλισμός

Αμφίδρομη ραδιοσυχνότητα Όχι

Με διακόπτη για χειροκίνητη διακοπή Ναι

Ηλεκτρικό ρεύμα

Κατανάλωση ρεύματος bus σε κατάσταση αδράνειας 3 mA

Συχνότητα

Συχνότητα 50 - 60 Hz

Ισχύς

Ισχύς λαμπτήρα πυρακτώσεως 230 V 1200 - 1200 W

Ισχύς εξόδου 1200 W

Λαμπτήρας πυρακτώσεως 230 V και αλογόνου 1200 W

Τάση

Ονομαστική τάση λειτουργίας U_e 230 - 230 V

Τροφοδοσία τάσης συστήματος 30 V DC μέσω bus

Τάση λειτουργίας μέσω bus 21 - 32 V

Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP) IP20

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας -5 - 45 °C

Σύνδεση

Διατομή άκαμπτου αγωγού 0.75 - 2.5 mm²

Εύκαμπτος αγωγός διατομής 0.75 - 2.5 mm²

Κείμενο

Λειτουργία Με λειτουργίες ασφαλείας π.χ. για άνεμο, βροχή, συναγερμό
Με θέσης των περσίδων και των ελασμάτων
Με λειτουργία ηλιοπροστασίας

Είδος σύνδεσης Με plug-inaκροδέκτες quickconnect

Βιωσιμότητα

Συμμόρφωση RoHS Ναι