



TYA604B



### Викон.пристрій для освітлення та жалюзі KNX 4-канальний, 10A

#### Технічні характеристики

##### Налаштування

Підтримувані режими конфігурації	ETS
----------------------------------	-----

##### Підключення

Із системою шин KNX	Так
Із системою шин KNX радіо	Ні

##### Розміри

Розміри	90 x 70 mm
Висота	90 mm
Ширина	70 mm
Кількість модулів за шириною	4

##### Електричний струм

Номинальний струм	10 A
-------------------	------

##### Матеріали

Colour	Світло-сірий
--------	--------------

##### Обладнання

З вимикачем для ручного перемикавання	Так
Радіочастотний двосторонній	Ні

##### Електричний струм

Споживання струму шини під час простою	3 mA
--	------

##### Частота

Частота	50 - 60 Hz
---------	------------

##### Потужність

Потужність лампи розжарювання 230 В	1200 - 1200 W
Вихідна потужність	1200 W
230 В лампа розжарювання та галогенна лампа	1200 W

##### Напруга

Номинальна робоча напруга змінного струму	230 - 230 V
Системна напруга	30 В DC через шину
Робоча напруга шини	21 - 32 V

##### Безпека

Клас захисту від проникнення (IP)	IP20
-----------------------------------	------

##### Умови використання

Робоча температура	-5 - 45 °C
--------------------	------------

##### Під'єднання

Поперечний переріз жорсткого провідника	0.75 - 2.5 mm <sup>2</sup>
Поперечний переріз гнучкого провідника	0.75 - 2.5 mm <sup>2</sup>

##### Тексти

Функція	3 функціями захисту, наприклад, від вітру, дощу, тривоги 3 функцією позиціонування для положення жалюзі та ламелей 3 функцією захисту від сонця
---------	---

Тип з'єднання	Із самозажимними терміналами QuickConnect
---------------	---

##### Sustainability

Відповідність RoHS	Так
--------------------	-----