




10112284

Β.ΠΛΑΙΣΙΟ R.3 ΜΟΝΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ/ΜΑΥΡΟ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Χωρητικότητα

Αριθμός στοιχείων διακόπτη	1
Αριθμός στοιχείων	1

Υλικά

Χρώμα	Αλουμίνιο
Κωδικός RAL	9006
Φινίρισμα επιφάνειας	Ματ
Υλικό	Αλουμίνιο
Μεταχείριση	Ανοδιωμένο Ακατέργαστο

Διαστάσεις

Ύψος	81,20 mm
Πλάτος	81,20 mm
Βάθος	9,90 mm

Παρελκόμενα

Πλακίδια με θέση επιγραφής	Όχι
----------------------------	-----

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Θέση τοποθέτησης/σύνδεσης	Οριζόντια Κάθετα
---------------------------	---------------------

Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP)	IP20
Αντοχή σε κρούση IK	IK05

Κείμενο

Τρόπος εγκατάστασης	Τοποθέτηση σφιγκτήρα Για κάθετη και οριζόντια τοποθέτηση
---------------------	---

Βιωσιμότητα

Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC	Ναι
Συμμόρφωση RoHS	Ναι