



TYA606B



## KNX schakel-/jaloezie-actor 6-voudig, 10 A

### Technische eigenschappen

#### Instellingen

Ondersteunde instelmodus	ETS
--------------------------	-----

#### Aansluitmogelijkheden

Met KNX-bussysteem	Ja
Met bussysteem KNX RF	Nee

#### Afmetingen

Afmetingen	90 x 70 mm
Hoogte	90 mm
Breedte	70 mm
Aantal breedte-eenheden	4

#### Stroom / temperatuur

Nominale stroom	10 A
-----------------	------

#### Materiaal

Kleur	Lichtgrijs
-------	------------

#### Samenstelling

Met schakelaar voor handbediening	Ja
Radiofrequentie bidirectioneel	Nee

#### Stroom / temperatuur

Stroomverbruik bus in ruststand	3 mA
---------------------------------	------

#### Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

#### Vermogen

Vermogen gloeilamp 230 V	1200 - 1200 W
Uitgangsvermogen	1200 W
Gloei- en halogeenlamp 230 V	1200 W

#### Spanning

Nominale spanning Ue	230 - 230 V
Systeemspanning	30 VDC via bus
Netspanning via bus	21 - 32 V

#### Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
--	------

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 45 °C
---------------------	------------

#### Aansluiting

Aansluitdoorsnede massieve ader	0.75 - 2.5 mm <sup>2</sup>
Aansluitdoorsnede soepele ader	0.75 - 2.5 mm <sup>2</sup>

#### Teksten

Functie	Met veiligheidsfuncties bijv. voor wind, regen, alarm Met positioneringsfunctie voor jaloezie- en lamellenstand Met zonweringsfunctie
Aansluitwijze	Met quickconnect-steekklampen

#### Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----