



41432045

Розетка з з/к, гвинтові клеми, 16А/250В, чорна, R.x

### Технічні характеристики

#### Напруга

Номінальна напруга 250 V

#### Електричний струм

Номінальний струм 16 A

#### Частота

Частота 50 - 60 Hz

#### Матеріали

Colour Чорний

Код RAL 9005

Обробка поверхні Глянцевий

Матеріал Термопластик

Обробка Необроблений

#### Розміри

Висота 71 mm

Ширина 71 mm

Кількість одиниць 1

Вбудовувані коробки прихованого монтажу 31 mm

Вбудована глибина 32 mm

#### Установлення, монтаж

Монтаж на Внутрішня установка

#### Підключення

Тип з'єднання Гвинтова клема

Тип монтажу Монтаж гвинтами  
Гачкове кріплення

#### Обладнання

Тип розетки роз'єму/вилки SCHUKO

Поворотна центральна вставка Ні

З відкидною кришкою Ні

З круглим захисним заземлювальним штифтом Ні

З сигнальною лампою Ні

Із замком Ні

#### Акcesуари

Має поле для маркування Ні

#### Емність

Кількість модулів 1

#### Безпека

З посиленням захистом від контакту Ні

Ударостійкість IK IK05

Клас захисту від проникнення (IP) IP20

#### Функції

З орієнтаційним освітленням Ні

З функціональним освітленням Ні

#### Ідентифікація

З відбитком Ні

---

**Тексти**

Накладка	Центральна кришка
Захист	Без посиленого захисту контакту
Тип з'єднання	З вбудованими піднімальними клемми

---

**Сумісний із**

R.x

---

**Sustainability**

Без галогену	Так
Відповідність RoHS	Так