



LFF3006037030

tehalić.LF/LFF Kąt zewnętrzny regulowany 30x60mm, szary

Właściwości techniczne

Wymiary

Wysokość	30 mm
Szerokość	57 mm

Akcesoria

Typ akcesoriów	Formowany
----------------	-----------

Ustawienia

Zakres	83 - 97
--------	---------

Materiały

Materiał	Akrylonitryl-butadien-styren (ABS)
Obróbka	Stan surowy
Kolor	Szary
Kod RAL	7030

Bezpieczeństwo

Odporność na uderzenie IK	IK07
---------------------------	------

Normy

Nadaje się do integralności funkcjonalnej zgodnie z DIN4102-12	Nie
--	-----

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-5 - 60 °C
-------------------------	------------

Sprzęt

Z folią ochronną	Nie
------------------	-----

Odpowiednie do

LF 30x60	
----------	--

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe	Tak
Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak