



41098982



## Utičnica, ŠUKO, sa LED orijentacijskim svjetlom, S.1, bijela sjajna

### Tehničke karakteristike

#### Napon

|               |       |
|---------------|-------|
| Nazivni napon | 250 V |
|---------------|-------|

#### Električna struja

|                |      |
|----------------|------|
| Nazivna struja | 16 A |
|----------------|------|

#### Frekvencija

|             |            |
|-------------|------------|
| Frekvencija | 50 - 60 Hz |
|-------------|------------|

#### Materijali

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Boja            | Bijelo        |
| RAL kod         | 1013          |
| Obrada površine | Sjajno        |
| Materijal       | Termoplastika |
| Obrada          | Neobrađeno    |

#### Dimenzije

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Visina          | 71 mm |
| Širina          | 71 mm |
| Broj jedinica   | 1     |
| Ugrađena dubina | 32 mm |

#### Instalacija, montaža

|               |            |
|---------------|------------|
| Montiranje na | PŽ montaža |
|---------------|------------|

#### Povezivost

|               |                                    |
|---------------|------------------------------------|
| Vrsta veze    | Vijčana stezaljka                  |
| Vrsta montaže | Montaža vijcima<br>Montaža kralama |

#### Oprema

|                                           |        |
|-------------------------------------------|--------|
| Vrsta priključaa/utikača za utičnicu      | SCHUKO |
| Rotirani centralni umetak                 | Ne     |
| Sa zglobnim poklopcem                     | Ne     |
| Sa okruglim zaštitnim pinom za uzemljenje | Ne     |
| Sa signalnom lampom                       | Ne     |
| Sa bravom                                 | Ne     |

#### Pribor

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Ima polje za označavanje | Ne |
|--------------------------|----|

#### Kapacitet

|             |   |
|-------------|---|
| Broj modula | 1 |
|-------------|---|

#### Kontrole i indikatori

|                                         |                                    |
|-----------------------------------------|------------------------------------|
| Vrsta rasvjete za instalacijske uređaje | Integrisano orijentacijsko svjetlo |
|-----------------------------------------|------------------------------------|

#### Sigurnost

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| Sa pojačanom zaštitom od kontakta | Da   |
| Otpornost na udarce IK            | IK05 |
| Ingress Protection (IP) klasa     | IP20 |

#### Funkcije

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Sa orijentacijskim osvjetljenjem | Da |
| Sa funkcijskom rasvjete          | Ne |

#### Identifikacija

|            |    |
|------------|----|
| Sa otiskom | Ne |
|------------|----|

#### Tekst

|            |                                                                         |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Poklopac   | Poklopac centralne ploče                                                |
| Rasvjeta   | Dodatna pogodnost kombinacijom utičnice i orijentacijskog svjetla       |
| Ožičenje   | Moguće prolazno ožičenje, stoga je također idealno za naknadnu ugradnju |
| Zaštita    | Poboljšana zaštita od kontakta                                          |
| Vrsta veze | Sa uvrtnim lift stezaljkama                                             |

#### Pogodno za

S.x/B.x

#### Održivost

|                   |    |
|-------------------|----|
| Bez halogena      | Da |
| Usklađeno sa RoHS | Da |