



41098982



## Β.ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΜΕ LED+ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ - S.1/B.x ΜΠΕΖ

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

#### Τάση

Όνομαστική τάση 250 V

#### Ηλεκτρικό ρεύμα

Όνομαστικό ρεύμα 16 A

#### Συχνότητα

Συχνότητα 50 - 60 Hz

#### Υλικά

Χρώμα Μπεζ

Κωδικός RAL 1013

Φινίρισμα επιφάνειας Γυαλιστερό

Υλικό Θερμοπλαστικό

Μεταχείριση Ακατέργαστο

#### Διαστάσεις

Ύψος 71 mm

Πλάτος 71 mm

Αριθμός μονάδων 1

Ενσωματωμένο βάθος 32 mm

#### Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση Χωνευτή τοποθέτηση

#### Συνδεσιμότητα

Είδος σύνδεσης Βιδωτοί ακροδέκτες

Τρόπος στήριξης Στερέωση με βίδες  
Τοποθέτηση με νύχια

#### Εξοπλισμός

Πρίζα τύπου συνδέσμου/βύσματος SCHUKO

Περιστρεφόμενο κεντρικό κλείδωμα Όχι

Με καπάκι Όχι

Με στρογγυλό προστατευτικό ακροδέκτη γείωσης Όχι

Με LED σηματοδότησης Όχι

με κλειδαριά Όχι

#### Παρελκόμενα

Πλακίδια με θέση επιγραφής Όχι

#### Χωρητικότητα

Αριθμός στοιχείων 1

#### Έλεγχοι και ενδείξεις

Τύπος φωτισμού για τις συσκευές εγκατάστασης Ενσωματωμένο φως προσανατολισμού

#### Ασφάλεια

Με επαφές ασφαλείας Ναι

Αντοχή σε κρούση IK IK05

Κατηγορία προστασίας (IP) IP20

#### Λειτουργίες

Με φωτισμό προσανατολισμού Ναι

Φωτιζόμενο Όχι

#### Αναγνωριστικό (ID)

Με αποτύπωμα Όχι

---

**Κείμενο**

Κάλυμμα	Κεντρική πλάκα καλύμματος
Φωτισμός	Πρόσθετο όφελος από τον συνδυασμό μιας πρίζας με ένα φως προσανατολισμού
Καλωδίωση	Δυνατότητα wire-through καλωδίωσης, επομένως ιδανικό και για ανακαινίσεις
Ασφάλεια	προστασία για παιδιά
Είδος σύνδεσης	Με βιδωτούς ακροδέκτες ανύψωσης

---

**Κατάλληλο για**

S.x/B.x

---

**Βιωσιμότητα**

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free)	Ναι
Συμμόρφωση RoHS	Ναι