



41098982



Розетка з з/к з зах.від дітей з LED-підсвіткою, біла, 16A/250B S.1

Технічні характеристики

Напруга

Номінальна напруга	250 V
--------------------	-------

Електричний струм

Номінальний струм	16 A
-------------------	------

Частота

Частота	50 - 60 Hz
---------	------------

Матеріали

Colour	Білий
Код RAL	1013
Обробка поверхні	Глянцевий
Матеріал	Термопластик
Обробка	Необроблений

Розміри

Висота	71 mm
Ширина	71 mm
Кількість одиниць	1
Вбудована глибина	32 mm

Установлення, монтаж

Монтаж на	Внутрішня установка
-----------	---------------------

Підключення

Тип з'єднання	Гвинтова клема
Тип монтажу	Монтаж гвинтами Гачкове кріплення

Обладнання

Тип розетки роз'єму/вилки	SCHUKO
Поворотна центральна вставка	Ні
З відкидною кришкою	Ні
З круглим захисним заземлювальним штифтом	Ні
З сигнальною лампою	Ні
Із замком	Ні

Акcesуари

Має поле для маркування	Ні
-------------------------	----

Емність

Кількість модулів	1
-------------------	---

Елементи керування та індикатори

Тип освітлення для інсталяційних пристроїв	Вбудоване орієнтаційне світло
--	-------------------------------

Безпека

З посиленням захистом від контакту	Так
Ударостійкість IK	IK05
Клас захисту від проникнення (IP)	IP20

Функції

З орієнтаційним освітленням	Так
З функціональним освітленням	Ні

Ідентифікація

З відбитком	Ні
-------------	----

Тексти

Накладка	Центральна кришка
Освітлення	додаткова перевага при поєднанні розетки з підсвіткою
Проводка	Можливе наскрізне підключення, тому також ідеально підходить для модернізації
Захист	Покращений захист контактів
Тип з'єднання	З вбудованими піднімальними клемми

Сумісний із

S.x/V.x

Sustainability

Без галогену	Так
Відповідність RoHS	Так