




41098989



## Zásuvka SCHUKO s orientačním LED světlem, S.1/B.x, bílá lesk

### Technické vlastnosti

#### Elektrický proud

|                 |      |
|-----------------|------|
| Jmenovitý proud | 16 A |
|-----------------|------|

#### Napětí

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Jmenovité napětí | 250 V       |
| Jmenovité napětí | 250 - 250 V |

#### Frekvence

|           |            |
|-----------|------------|
| Frekvence | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

#### Materiál

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Barva            | Polární bílá |
| Kód RAL          | 9010         |
| Povrchová úprava | Lesklý       |
| Materiál         | Termoplast   |
| Povrch           | Neošetřený   |

#### Rozměry

|                                                    |       |
|----------------------------------------------------|-------|
| Výška                                              | 71 mm |
| Šířka                                              | 71 mm |
| Počet jednotek                                     | 1     |
| Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž | 40 mm |
| Vestavěná hloubka                                  | 32 mm |

#### Instalace, montáž

|        |                  |
|--------|------------------|
| Montáž | Zapuštěná montáž |
|--------|------------------|

#### Konektivita

|               |                                       |
|---------------|---------------------------------------|
| Typ připojení | Šroubová svorka                       |
| Druh montáže  | Upevnění šrouby<br>Upevnění příchytka |

#### Vybavení

|                                         |        |
|-----------------------------------------|--------|
| Typ konektoru/zástrčky výstupní zásuvky | SCHUKO |
| Otočná středová vložka                  | Ne     |
| Se zavěšeným víkem                      | Ne     |
| S kulatým ochranným zemnicím kolíkem    | Ne     |
| Se signálním světlem                    | Ne     |
| Zámek                                   | Ne     |

#### Příslušenství

|               |    |
|---------------|----|
| Popisové pole | Ne |
|---------------|----|

#### Kapacita

|              |   |
|--------------|---|
| Počet modulů | 1 |
|--------------|---|

#### Ovládací prvky a indikátory

|                                       |                               |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| Typ osvětlení pro instalační zařízení | Integrované orientační světlo |
|---------------------------------------|-------------------------------|

#### Bezpečnost

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| Se zvýšenou ochranou proti dotyku | Ano  |
| Mechanická odolnost IK            | IK05 |
| Stupeň krytí IP                   | IP20 |

#### Funkce

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| S orientačním osvětlením | Ano |
| S funkčním osvětlením    | Ne  |

---

**Texty**

|               |                                                                |
|---------------|----------------------------------------------------------------|
| Potisk        | Bez potisku                                                    |
| Kryt          | Centrální krycí deska                                          |
| Osvětlení     | Doplňující výhoda díky kombinaci zásuvky s orientačním světlem |
| Zapojení      | Možné propojení, ideální i pro dodatečnou montáž               |
| Ochrana       | Zvýšená ochrana proti nebezpečnému dotyku                      |
| Typ připojení | Se šroubovými svorkami - liftsystem                            |

---

**Vhodné pro**

Berker S.x/B.x

---

**Udržitelnost**

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Neobsahuje halogeny        | Ano |
| V souladu se směrnicí RoHS | Ano |