



50763502



Tlačítko řazení 6 s podsvětlením, komplet., IP 55, Berker W.1, pol. bílá, mat

Technické vlastnosti

Elektrický proud

Dotykový proud 10 A

Napětí

Jmenovité napětí 250 V

Architektura

Řídící/ovládací prvek Klapka

Materiál

Barva Polární bílá

Povrchová úprava Matná

Materiál Termoplast

Povrch Neošetřený

Průhledné Ne

Rozměry

Výška 76 mm

Šířka 76 mm

Hloubka 61,50 mm

Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž 0 mm

Instalace, montáž

Montáž Montáž na omítku

Ovládací prvky a indikátory

Počet tlačítek 1

Typ tlačítka Jednoduché tlačítko

Se signálním kontaktem zpětné vazby Ne

Bezpečnost

Stupeň krytí IP IP55

Mechanická odolnost IK IK05

Podmínky použití

Provozní teplota -25 - 35 °C

Texty

Potisk Bez potisku

Způsob montáže Pro přišroubování

Osvětlení S modrou jednotkou LED 230 V
Pro osvětlení a kontrolní obvod

Těsnění S celoplošným těsněním na zadní straně krytu pro zavedení vedení zezadu a vyrovnání s omítkou

Svorka S dvou vodičovou připojovací svorkovnicí Wago pro zapojení
Se dvěma místy pro zacvaknutí dvou vodičových připojovacích svorek Wago v podlahovém pouzdře

Typ připojení S N-svorkou
S bezšroubovými svorkami

Udržitelnost

V souladu s nařízením REACH Ano