



75643030



Capteur en verre KNX 3 postes a. thermostat, KNX-TS Sensor, verre blanc polaire

Caractéristiques techniques

Installation, montage

Montage sur Encastré

Conditions d'utilisation

Température de service -5 - 45 °C

Fonctions

Avec thermostat d'ambiance Oui

Puissance

Courant absorbé 23 mA

Dimensions

Profondeur de montage 24,20 mm
 Profondeur des boîtes d'encastrement 27 mm
 Hauteur 160 mm
 Largeur 86 mm
 Profondeur 37,70 mm

Équipement

Nombre de points d'exploitation 8

Commandes et indicateurs

Avec affichage LED Oui

Matière

Couleur Blanc polaire
 Code RAL 9010
 Matériau Verre
 Finition Brillant

Ecran

Avec écran d'affichage Oui

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage Non

Textes

Fonction Pour fonctions de commutation, variation, store, régulateur de température
Avec fonction protection de vanne

Mode d'installation Pour montage vertical

Mode de fonctionnement Modes de fonctionnement du régulateur : confort, stand-by, nuit et protection antigel/surchAuffe

Température Raccordement supplémentaire pour capteur de température externe
Mesure de température par capteurs de température internes ou objet de communication externe

Tension Fonctionnement sur la sortie sans étranglement de l'alimentation KNX possible (respecter le courant absorbé)
Alimentation distincte requise