



503511

Pulsante doppio, 2 contatti di chiusura 10 A - 250 V anello di supporto rotondo

Caratteristiche tecniche

Corrente

Corrente di commutazione	10 A
Corrente di contatto momentanea	10 A

Condizioni di impiego

Tensione nominale	250 V
-------------------	-------

Architettura

Elemento di controllo/comando	Doppio bilanciere
-------------------------------	-------------------

Materiali

Trattamento	Non trattato
Trasparente	No

Serie

Altezza	71 mm
Larghezza	71 mm
Profondità	42 mm
Profondità delle scatole da incasso	35 mm

Installazione, montaggio

Montaggio su	Montaggio a incasso
--------------	---------------------

Controlli e indicatori

Numero di tasti	2
Con contatto di feedback	No

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
Resistenza agli urti IK	IK07

Accessori

Con campo per l'etichetta	No
---------------------------	----

Adatto per

A.1 / A.8 / Serie 1930 / Serie Glas / SERIE R.CLASSIC

Sostenibilità

Senza alogeni	Si
Conformità ROHS	Si