



503503



**Pulsante doppio, 2 contatti di chiusura 10 A - 250 V**

**Caratteristiche tecniche**

**Corrente**

Corrente di commutazione	10 A
Corrente di contatto momentanea	10 A

**Condizioni di impiego**

Tensione nominale	250 V
-------------------	-------

**Architettura**

Elemento di controllo/comando	Doppio bilanciere
-------------------------------	-------------------

**Materiali**

Materiale	Metallo Plastica
Trattamento	Non trattato
Trasparente	No

**Serie**

Altezza	71 mm
Larghezza	71 mm
Profondità	41,60 mm
Profondità di installazione	31,70 mm
Profondità delle scatole da incasso	35 mm

**Installazione, montaggio**

Montaggio su	Montaggio a incasso
--------------	---------------------

**Controlli e indicatori**

Numero di tasti	2
Tipo di pulsante	Pulsante di serie
Con contatto di feedback	No

**Connettività**

Tipo di connessione	QuickConnect
---------------------	--------------

**Protezione**

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
Resistenza agli urti IK	IK07

**Acessori**

Con campo per l'etichetta	No
---------------------------	----

**Testo**

Stampa	Senza stampa
Tipo di montaggio	Con graffe a espansione
Illuminazione	Illuminabile con gruppo fluorescente, a incandescenza o LED con morsetto N Per illuminazione e commutazione di controllo
Tipo di commutazione	2 contatti NA, morsetti di ingresso separati
Tipo di connessione	Con morsetto a molla

**Adatto per**

BERKER K.x / BERKER Q.x / BERKER R.x / BERKER S.x/B.x

**Sostenibilità**

Senza alogeni	Si
Conformità ROHS	Si