




503503



Taster, serijski, 2 NO, sa odvojenim ulaznim klemama, 10A/250V

Tehničke karakteristike

Električna struja

Struja uklapanja/isklapanja	10 A
Trenutačna kontaktna struja	10 A

Napon

Nazivni napon	250 V
---------------	-------

Arhitektura

Kontrolni/radni element	Dupla tipka
-------------------------	-------------

Materijali

Materijal	Metal Plastika
Obrada	Neobrađeno
Transparentno	Ne

Dimenzije

Visina	71 mm
Širina	71 mm
Dubina	41,60 mm
Ugrađena dubina	31,70 mm
Montažna dubina ugradbenih kutija	35 mm

Instalacija, montaža

Montiranje na	PŽ montaža
---------------	------------

Kontrole i indikatori

Broj tipki	2
Vrsta tastera	Serijski taster
Sa povratnim signalnim kontaktom	Ne

Povezivost

Vrsta veze	quickconnect
------------	--------------

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP20
Otpornost na udarce IK	IK07

Pribor

Ima polje za označavanje	Ne
--------------------------	----

Tekst

Otisak	Bez otiska/natpisa
Način instalacije	Sa kralama
Rasvjeta	Može se osvijetliti pomoću neonske svjetiljke, klasične ili LED jedinice sa N klemom Za nadzorni i krug rasvjete
Promjena načina rada	2NO kontakta, zasebne ulazne kleme
Vrsta veze	Sa ubodnim stezaljkama

Pogodno za

K.x / Q.x / R.x / S.x/B.x

Održivost

Bez halogena	Da
Usklađeno sa RoHS	Da