




503503



Tryckknapp 2xNO 10A OBS! Utgått

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Omkopplingsström	10 A
Monmentan kontaktström	10 A

Spänning

Märkspänning	250 V
--------------	-------

Arkitektur

Styr/manöverelement	Dubbelvippa
---------------------	-------------

Material

Material	Metall Plast
Behandling	Obehandlad
Transparent	Nej

Dimensioner

Höjd	71 mm
Bredd	71 mm
Djup	41,60 mm
Inbyggingsdjup	31,70 mm
Inbyggingsdjup infällda lådor	35 mm

Installation, montering

Montering	Infälld montering
-----------	-------------------

Kontroller och indikatorer

Antal knappar	2
Antal tryckknappar	Serietryckknapp
Med kontakt för återkopplingssignal	Nej

Anslutning

Anslutningstyp	quickconnect
----------------	--------------

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
Slagtålighet IK	IK07

Tillbehör

Har märksfält	Nej
---------------	-----

Text

Präglad	Utan symbol
Utförande	Med klor
Belysning	Kan belysas med neon, glöd eller LED-lampa med N-anlutning Till belysnings- och övervakningskrets
Brytare läge	2NO-kontakter, separerade anslutningsplintar
Anslutningstyp	Med snabbanslutning

Hållbarhet

Halogenfri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja