



503503



Кнопка 2-клавішна 2НВ (механізм), роздільні вхідні клеми, 10А/250В

Технічні характеристики

Електричний струм

Комутаційний струм	10 А
Миттєвий струм	10 А

Напруга

Номінальна напруга	250 V
--------------------	-------

Архітектура

Елемент керування/функціонування	Подвійний кулісний перемикач
----------------------------------	------------------------------

Матеріали

Матеріал	Метал Пластик
Обробка	Необроблений
Прозорий	Ні

Розміри

Висота	71 mm
Ширина	71 mm
Глибина	41,60 mm
Вбудована глибина	31,70 mm
Вбудовувані коробки прихованого монтажу	35 mm

Установлення, монтаж

Монтаж на	Внутрішня установка
-----------	---------------------

Елементи керування та індикатори

Кількість кнопок	2
Тип кнопки	Послідовна кнопка
З контактом зворотного зв'язку	Ні

Підключення

Тип з'єднання	quickconnect
---------------	--------------

Безпека

Клас захисту від проникнення (IP)	IP20
Ударостійкість IK	IK07

Аксесуари

Має поле для маркування	Ні
-------------------------	----

Тексти

Відбиток	Без надруку
Режим встановлення	З розпірними лапками
Освітлення	Може підсвічуватися неонову лампою, лампою розжарювання або світлодіодним блоком із клемою N Для ланцюгів освітлення та моніторингу
Тип перемикання	2НВ контакти, окремі вхідні клеми
Тип з'єднання	Зі вставними клемами

Сумісний із

К.x / Q.x / R.x / S.x/B.x

Sustainability

Без галогену	Так
Відповідність RoHS	Так