




503503



Кнопка 2-клавішна 2НВ (механізм), роздільні входні клеми, 10А/250В

Технічні характеристики

Електричний струм

Комутаційний струм	10 A
Миттєвий струм	10 A

Напруга

Номінальна напруга	250 V
--------------------	-------

Розміри

Висота	71 mm
Ширина	71 mm
Глибина	41,60 mm
Вбудована глибина	31,70 mm
Вбудовувані коробки прихованого монтажу	35 mm

Елементи керування та індикатори

Кількість кнопок	2
------------------	---

Безпека

Клас захисту від проникнення (IP)	IP20
Ударостійкість IK	IK07

Сумісний із

Berker K.x / Berker Q.x / Berker R.x / Berker S.x/B.x

Sustainability

Без галогену	Yes
Відповідність RoHS	Yes