




UK31C2M

**Kit 1 mb. aut/schak met motor. h630**

**Technische karakteristieken**

**Afmetingen**

|         |        |
|---------|--------|
| Hoogte  | 450 mm |
| Breedte | 250 mm |
| Diepte  | 125 mm |

**Uitrusting**

|                  |   |
|------------------|---|
| Aantal DIN-rails | 0 |
|------------------|---|

**Elektrische Stroom**

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Nominale stroom | 630 A |
|-----------------|-------|

**Leveringsomvang**

|          |    |
|----------|----|
| Met deur | Ja |
|----------|----|

**Materiaal**

|           |      |
|-----------|------|
| RAL-kleur | 9010 |
|-----------|------|

**Duurzaamheid**

|               |    |
|---------------|----|
| REACH conform | Ja |
| RoHS conform  | Ja |