



NRF0024A00

## ΤΕΗΑΛΙΤ ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ ΚΕΝΟ 12 ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ GALLERY (24M)

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

#### Εξοπλισμός

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Αριθμός οικιακών πριζών | 0 |
|-------------------------|---|

#### Σύνδεση

|                      |   |
|----------------------|---|
| Αριθμός υποδοχών USB | 0 |
|----------------------|---|

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Αριθμός υποδοχών HDMI | 0 |
|-----------------------|---|

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Αριθμός υποδοχών RJ45 CAT6 | 0 |
|----------------------------|---|

#### Εξοπλισμός

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Δυνατότητα επέκτασης | Όχι |
|----------------------|-----|

#### Διαστάσεις

|      |          |
|------|----------|
| Ύψος | 56,50 mm |
|------|----------|

|        |       |
|--------|-------|
| Πλάτος | 54 mm |
|--------|-------|

|       |        |
|-------|--------|
| Μήκος | 580 mm |
|-------|--------|

#### Παρελκόμενα

|                |     |
|----------------|-----|
| Προεξοπλισμένο | Όχι |
|----------------|-----|

#### Υλικά

|       |           |
|-------|-----------|
| Υλικό | Αλουμίνιο |
|-------|-----------|

|       |           |
|-------|-----------|
| Χρώμα | Αλουμίνιο |
|-------|-----------|

#### Ασφάλεια

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Κατηγορία προστασίας (IP) | IP20 |
|---------------------------|------|

#### Βιωσιμότητα

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Συμμόρφωση RoHS | Ναι |
|-----------------|-----|