



VZ025M

## Kabelwartel, IP65, M25

### Technische karakteristieken

#### Afmetingen

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Hoogte              | 43 mm |
| Sleutelwijdte in mm | 29 mm |
| Schroefdraadlengte  | 8 mm  |

#### Aansluiting

|            |            |
|------------|------------|
| Klembereik | 11 - 17 mm |
|------------|------------|

#### Materiaal

|                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| Materiaal              | Polyamide (PA)<br>Thermoplast |
| Kleur                  | Lichtgrijs                    |
| RAL-kleur              | 7035                          |
| Oppervlaktebehandeling | Onbehandeld                   |

#### Veiligheid

|                      |      |
|----------------------|------|
| Slagvastheid         | Ja   |
| Beschermingsgraad IP | IP65 |

#### Gebruiksvoorwaarden

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Bedrijfstemperatuur | -20 - 100 °C |
|---------------------|--------------|

#### Uitrusting

|                                            |        |
|--------------------------------------------|--------|
| Draadmaat metrisch                         | 0 - 25 |
| Met buigbeveiliging                        | Ja     |
| Met borgmoer                               | Ja     |
| Veilig te gebruiken in explosieve omgeving | Nee    |
| Schroefdraad                               | 1,50   |

#### Duurzaamheid

|               |    |
|---------------|----|
| REACH conform | Ja |
| RoHS conform  | Ja |