



VZ025M

Prensaestopas, IP65 , M25

**Características técnicas**

**Dimensiones**

Altura	43 mm
Anchura de la llave en mm	29 mm
Longitud de la rosca	8 mm

**Conexión**

Rango de sujeción	11 - 17 mm
-------------------	------------

**Materiales**

Material	Poliamida (PA) Termoplástico
Colour	Gris claro
Código RAL	7035
Tratamiento	Sin tratamiento

**Seguridad**

Resistente a impactos	Sí
Índice de protección IP	IP65

**Condiciones de uso**

Temperatura de funcionamiento	-20 - 100 °C
-------------------------------	--------------

**Equipo**

Tamaño del hilo (métrico)	0 - 25
Con protección contra dobleces	Sí
Con contratuerca	Sí
Uso seguro en atmósfera explosiva	No
Paso de rosca	1,50

**Sostenibilidad**

REACH - libre de SVHC	Sí
Conforme con RoHS	Sí