



VZ025M

Dławnica kablowa M25 IP65 (kpl 20 szt.)

Właściwości techniczne

Wymiary

Wysokość	43 mm
Szerokość klucza w mm	29 mm
Długość gwintu	8 mm

Rodzaj połączenia

Zakres/rozstaw zacisku	11 - 17 mm
------------------------	------------

Materiały

Materiał	Poliamid (PA) Tworzywo termoplastyczne
Kolor	Jasnoszary
Kod RAL	7035
Obróbka	Stan surowy

Bezpieczeństwo

Odporność na uderzenie	Tak
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP65

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-20 - 100 °C
-------------------------	--------------

Sprzęt

Rozmiar gwintu metrycznego	0 - 25
Z zabezpieczeniem przed zginaniem	Tak
Z przeciwnakrętką	Tak
Bezpieczne użycie w atmosferze wybuchowej	Nie
Skok gwintu	1,50

Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak